

HOLEX
HOLEX Pro Steel Teșitor conic de precizie cu dantură divizată inegal 90°, TiAlN, Ø exterior Dc: 10mm

Date comandă

Numărul de comandă	150182 10
GTIN	4062406524234
Clasa articolului	12M

Descriere
Execuție:
Teșitoare cu 3 tăişuri, detalonate radial.

Canalele pentru evacuarea aşchiilor sunt rectificcate în material monobloc.

HOLEX Pro Steel:

- **Rezultate precise de prelucrare atât manual cât și la mașină.**
- **Funcționare fără trepidații datorită danturii extrem de inegale a tăişurilor, ceea ce permite obținerea de suprafețe cu aspect atrăgător.**
- **Durabilitate optimă a sculelor datorită stratului de acoperire ultraperformant din TiALN.**
- **Siguranță mare a procesului datorită evacuării optime a aşchiilor.**
- **Raport atractiv preț-calitate.**

Aplicație:

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Descriere tehnică

Toleranța arborelui	h9
Ø cozii D _s	6 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	50 mm
Pentru șuruburi cu cap înecat ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M5
Ø exterior	10 mm

Avans f pentru oțel $< 500 \text{ N/mm}^2$	0,12 mm/rot
cel mai mic \varnothing de teșitor pentru gaură de la	2,5 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Diviziunea tăișului lamatorului	inegal
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Inel colorat	verde
Serie	Pro Steel
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	75 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	70 m/min	N
Oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	recomandat	50 m/min	P
Oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	40 m/min	P
Oțel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	recomandat	20 m/min	P
Oțel $< 1400 \text{ N/mm}^2$	recomandat	15 m/min	P
Oțel $< 55 \text{ HRC}$	indicat în anumite condiții	8 m/min	H
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	18 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	recomandat	15 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	indicat în anumite condiții	12 m/min	S
GG(G)	recomandat	20 m/min	K
CuZn	recomandat	20 m/min	N
Uni	recomandat		

Umiditate maximă	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții

Accesorii

HOLEX Pro Steel Set de teșitoare de precizie Cod 150182 în cutie90° Număr de teșitoare 7	150342 7
HOLEX Pro Steel Set de teșitoare de precizie Cod 150182 în cutie90° Număr de teșitoare 6	150342 6