


Garant**GARANT Master Mute Cap de strunjit, pe stânga, Sistem / mărime plăcuță:
DM/52****Date comandă**

Numărul de comandă	264839 DM/52
GTIN	4251414902893
Clasa articolului	29D

Descriere**Execuție:**

Pentru plăcuțe pentru filetare Ref. 22.

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 și 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiași sistem (GL, QC, DM).

Răcire interioară: da

Sistem: DM

Fixare tip: 40 mm

Cap de strunjit cod ISO: DIL

Plăcuță amovibilă compatibilă: 22

Unghi de așezare: 90 grad

Ø minim al găurii prelabile D_{min} : 48 mm

Decalaj central L_3 : 25 mm

Descriere tehnică

Unghi de așezare	90 grad
șurub pentru portplăcuță	259027 2
Portplăcuță	279820 4
Fixare tip	40 mm
Sistem	DM
Serie	Master Mute
Cap de strunjit cod ISO	DIL
Lungimea totală L	40 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	22
Gheară, șurub, garnitură inelară	279835 4
Decalaj central L ₃	25 mm
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	48 mm
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Cap de filetat

Accesorii

Portplăcuță Tip 4	279820 4
Portplăcuță Tip 1	279820 1
Unitate cu gheară Tip 2	279835 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	259027 2