



## HOLEX Pro Steel Set de teșitoare de precizie Cod 150182 în cutie 90°, TiAlN, Număr de teșitoare: 7



### Date comandă

Numărul de comandă	150342 7
GTIN	4062406524524
Clasa articolului	12M

### Descriere

#### Execuție:

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în atelier.

**Teșitoare cu 3 tășuri**, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificade din material solid.

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

#### Conținut:

Câte 1 teșitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

#### Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 7 teșitoare, codul 150370.

### Descriere tehnică

Număr de teșitoare	7
Număr de dinți Z	3
Serie	Pro Steel
Strat de acoperire	TiAlN

Unghi la vârf teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Diviziunea tăișului lamatorului	inegal
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Inel colorat	fără
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic