

HOLEX**HOLEX Pro Steel Set de teșitoare de precizie cu 3 suprafețe de prindere Cod 150184 în cutie 90°, TiAlN, Număr de teșitoare: 6****Date comandă**

Numărul de comandă	150344 6
GTIN	4062406524531
Clasa articolului	12M

Descriere**Execuție:**

Seturi de teșitoare **în cutie**. Practice pentru montaj și utilizări în ateliere.

Teșitoare cu 3 tăișuri, detalonate radial.

Spațiile pentru așchii sunt rectificat din material solid.

Aplicație:

Teșitor de mare precizie pentru realizarea fără vibrații a teșiturilor.

Conținut:

Câte 1 teșitor: Ref. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Notă:

Cutie goală pentru 6 sau 7 teșitoare, codul 150370.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Număr de teșitoare	6
Serie	Pro Steel

Strat de acoperire	TiAIN
Unghi la vârful teșitor	90 grad
Materialul sculei	HSS
Diviziunea tăișului lamatorului	inegal
Standard	DIN 335 C
Coadă tip	Coadă cu trei suprafețe de prindere
Inel colorat	verde
Tip produs	Adâncitor în trepte și adâncitor conic