

Magnet plat cu filet interior, Ferită, Ø: 100mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085915 100
GTIN	2050001735751
Clasa articolului	08Q

Descriere**Execuție:**

- **Magnet plat ecranat din ferită dură cu bucășă filetată.**
- **Suprafață galvanizată.**
- **Rezistent la temperaturi înalte de până la maxim 120 °C.**

Aplicație:

Pentru fixare, montare, încorporare prin înșurubare.

Notă:

Cârlige cu înșurubare cu filet exterior la Cod 085921.

Descriere tehnică

Ø	100 mm
Greutate	940 g
Filet	M12 mm
Forță de fixare nominală	900 N
Înălțime	22 mm
Rezistență maximă la temperaturi	120 °C
Bucășă filetată	da
Înălțime cu filet	42 mm
Materialul suprafeței	galvanizat

Materialul miezului magnetic	Ferită
Tip produs	Magnet plat