

Garant**Freză de degroșare din carbură monobloc scurtă HPC, TiAlN, Ø d11 DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	205482 8
GTIN	4045197551665
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:**

Dimensiuni similare DIN 6527.

Pentru viteze mari de avans, rată de îndepărtare a materialului foarte ridicată.

Cu profil special.**Notă:****ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAȚIE!****Produsul succesori recomandat este Cod 205548.****Descriere tehnică**

Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,04 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	22 mm
Număr de dinți Z	3
Ø tăișului D_c	8 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,045 mm
Ø de degajare D_1	7,5 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Lungimea totală L	58 mm
Lungimea tăișului L_c	11 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical

Fișă de date

Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Toleranță Ø nominal	d11
Unghiul elicei	30 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	DIN 6527
Profil de frezare	HR
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5xD la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	200 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	105 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	60 m/min	P
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	35 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	60 m/min	M

Fișă de date

INOX > 900 N/mm ²	recomandat	50 m/min	M
GG(G)	recomandat	90 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	indicat în anumite condiții		

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/205482-8>