


Garant**Plăcuță de retezare neutru, HB9035, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273500 3
GTIN	4062406530891
Clasa articolului	21J

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,1 mm/rot
Rază la colț	0,25 mm
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Lățime de canelare w	3 mm
Aplicația principală	P
Categorie	HB9035
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		