



Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 38 buc., Număr de piese: 38



Date comandă

Numărul de comandă	630331 38
GTIN	4000896233380
Clasa articolului	630

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M3 – M8 și pentru șuruburi cu locaș hexagonal cu filet M4 – M8.

Pentru șuruburi Pozidriv și șuruburi Phillips cu filet M2 – M6, șuruburi cu fantă cu filet M3 – M5 și pentru șuruburi Torx® interioare cu filet M3 – M8.

Livrare:

Biți cheie tubulară pentru hexagon exterior: 10 buc. Ref. 5,5; 6; 7; 8; 9;10; 11; 12; 13; 14 mm

Biți, C 6,3, pentru locaș hexagonal: 5 buc. Ref. 3; 4; 5; 6; 7 mm

Biți, C 6,3, pentru TORX® interior cu știft: 7 buc. Ref. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Biți, C 6,3, pentru Philips: 3 buc. Ref. 1; 2; 3

Biți, C 6,3, pentru Pozidriv: 3 buc. Ref. 1; 2; 3

Biți, C 6,3, pentru fantă: 3 buc. Ref. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm

Tijă suport pentru biți: 1 buc. bit pătrat 1/4 inch – suport pentru biți 1/4 inch

Coadă de conectare: 1 buc. coadă bit E 6,3 – pătrat 1/4 inch

Mâner tubular: 1 buc.

Extensii: 2 buc. Ref. 55; 101,5 mm

Articulație cardanică: 1 buc.

Clichet: 1 buc. Cod 632389 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic cu suport din 2 componente rezistent la alunecare

Descriere tehnică

Număr de piese	38
Profil de antrenare	Șurubelniță Pozidriv
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX® cu gaură
Profil de antrenare	Șurubelniță hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX-PLUS®
Profil de antrenare	Bit hexagonal
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	5,5-14 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Gamă deschidere a cheii pentru șurubelnițe hexagonale	3-7 mm
Ambalaj	Cutie din plastic cu suport din 2 componente rezistent la alunecare
Lungime	180 mm
Lățime	98 mm
Înălțime	52 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Clichet de precizie reversibil, 1/4" Tip 1/4	632389 1/4
--	------------