



MultiMaster MM 700 Max, Tip: 72296862



Date comandă

Numărul de comandă	077804 72296862
GTIN	
Clasa articolului	03F

Descriere

Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, răspăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o utilizare optimă.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Sculă multifuncțională ideală pentru progresul foarte rapid al lucrărilor la extindere și renovare, cu pânză de ferăstrău bimetal pentru lemn, metal și plastic. Datorită portsculei StarlockMax aveți acces la aproximativ 180 de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock, StarlockPlus și StarlockMax.

Livrare:

1x pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm), L-BOXX.

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Cu baterii
Putere absorbită	450 W

Greutate	1,6 kg
Denumirea producătorului	MM 700 MAX
Număr oscilații	10000 min ⁻¹
Sistem de prindere	StarlockMax
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 2,0 grad
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Oscilatoare

Accesorii

Pânză de ferăstrău E-Cut, diamant Lățime de tăiere 44 mm	077885 44
Pânză de ferăstrău E-Cut, carbură, prindere SLP Lățime de tăiere 35 mm	077858 35
Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm	077867 90
Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, curbată Lățime de tăiere 50 mm	077870 50
Pânză de ferăstrău segmentată, complet din HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm	077836 85
Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm	077865 75
Pânză de ferăstrău E-Cut, Carbide-Pro Lățime de tăiere 35 mm	077891 35
Pânză de ferăstrău E-Cut, diamant, 2,2 mm	077886
Set de pânze de ferăstrău E-Cut, lemn + metal 6 buc. Execuție SET	077848 SET
Pânză de ferăstrău, bimetel HSS Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077838 100
Rașpel din carbură, formă triunghiulară	077888
Pânză de ferăstrău segmentată, bimetel HSS Ø pânză de ferăstrău 100 mm	077827 100
	077835 85

Pânză de ferăstrău, complet din HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 85 mm

Pânză de ferăstrău, complet din HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm

077834 85

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Long-Life Lățime de tăiere 32 mm

077884 32

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm

077865 90

Pânză de ferăstrău segmentată, diamant Ø pânză de ferăstrău 90 mm

077868 90

Pânză de ferăstrău E-Cut, standard Lățime de tăiere 35 mm

077844 35

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Long-Life Lățime de tăiere 42 mm

077884 42

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Fine Lățime de tăiere 30 mm

077857 30

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm

077829 90

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Precision Lățime de tăiere 35 mm

077850 35

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm

077829 75

Pânză de ferăstrău E-Cut, diamant, 1,2 mm

077887

Pânză de ferăstrău, bimetal HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 100 mm

077839 100

Pânză de ferăstrău E-Cut, diamant, prindere SLP Lățime de tăiere 35 mm

077849 35

Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm

077830 75

Pânză de ferăstrău E-Cut, Carbide Pro Lățime de tăiere 35 mm

077893 35

Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 1,2 mm Ø pânză de ferăstrău 90 mm

077830 90

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Universal Lățime de tăiere 44 mm

077856 44

077840 65

Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, 5 buc. Lățime de tăiere 65 mm

Pânză de ferăstrău, bimetal HSS Ø pânză de ferăstrău 85 mm

077838 85

Pânză de ferăstrău E-Cut, standard Lățime de tăiere 65 mm

077844 65

Pânză de ferăstrău E-Cut, bimetal, Long-Life Lățime de tăiere 20 mm

077847 20

Set de pânze de ferăstrău E-Cut, MiniCut3 buc. Execuție SET

077859 SET

Pânză de ferăstrău segmentată, diamant, 2,2 mm Ø pânză de ferăstrău 75 mm

077867 75

Pânză de ferăstrău, bimetal HSS, 5 buc. Ø pânză de ferăstrău 85 mm

077839 85

Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, 5 buc. Lățime de tăiere 35 mm

077840 35

Pânză de ferăstrău E-Cut, standard, curbată Lățime de tăiere 35 mm

077870 35

Pânză de ferăstrău segmentată, carbură Ø pânză de ferăstrău 90 mm

077828 90