



MultiMaster MM 300 Plus Start, Tip: 72297261



Date comandă

Numărul de comandă

077824 72297261

GTIN

Clasa articolului

03F

Descriere

Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent), cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, răspăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o găurire ușoară.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Datorită portsculei Starlock Plus aveți acces la aproximativ 100 de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock și Starlock Plus.

Sculă multifuncțională pentru extindere și renovare cu echipare de bază pentru tăierea lemnului, metalelor, rigipsului și materialelor plastice.

Livrare:

1× geantă de scule, din plastic, 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm).

Descriere tehnică

Alimentare cu energie

Cu baterii

Putere absorbită	250 W
Număr oscilații	11000 - 20000 min ⁻¹
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 1,6 grad
Sistem de prindere	Starlock, Starlock Plus
Greutate	1,4 kg
Denumirea producătorului	MM 300 Plus Start
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Oscilatoare