



## MultiMaster AMM 300 Plus Start Acumulator, Tip: 71293261



### Date comandă

Numărul de comandă	077825 71293261
GTIN	
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Scule oscilante inovatoare în trei clase diferite de eficiență (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) cu model nou cu **portsculă Starlock** (transmisie îmbunătățită a forței pentru un avans în lucru cu 35% mai mare).

- **Posibilități de utilizare aproape nelimitate (tăiere, șlefuire, răzuire, debitare, răspăluire) datorită mersului oscilant (formare redusă de praf).**
- **Reglare electronică continuă a turației pentru o utilizare optimă.**
- **Calitate și stabilitate maxime datorită cutiei de viteze metalice și a utilizării universale de rulmenți cu bile și cu ace.**
- **Manevrare optimă datorită designului ergonomic cu mâner moale și greutate redusă.**

Datorită portsculei Starlock Plus aveți acces la aproximativ 100 de accesorii FEIN din clasele de performanță Starlock și Starlock Plus.

Sculă multifuncțională pentru extindere și renovare cu echipare de bază pentru tăierea lemnului, metalelor, rigipsului și materialelor plastice.

#### Livrare:

1× geantă de scule, din plastic, 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (35 mm), 1× pânză de ferăstrău E-Cut Long-Life (65 mm), 1× pânză de ferăstrău Universal E-Cut (44 mm).

Incl. 1× încărcător rapid ALG 80, 2× pachete de acumulatori Li-ion (12 V/3 Ah).

#### Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073834 și 073845.

## Descriere tehnică

Tip acumulator	Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului	12 V
Denumirea producătorului	AMM 300 Plus Start
Sistem de prindere	Starlock, Starlock Plus
Număr oscilații	11500 min <sup>-1</sup>
Număr de acumuloare incluse	2
Greutate	1,5 kg
Alimentare cu energie	Cu baterii
Capacitate acumulator	3 Ah
Amplitudine (mișcare oscilatorie)	2 × 1,6 grad
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fin tip E 12 V
Tip produs	Oscilatoare