

**Garant****SNHX 1102 pe stânga, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	218573 UNI
GTIN	4062406524609
Clasa articolului	21A

**Descriere****Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e$  max.

Pentru prelucrarea unei baze plate a canalului, trebuie să se monteze pe suport plăcuțe pe stânga și pe dreapta. Pe partea orientată cu spatele la coadă se montează plăcuțele pe stânga.

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Categorie	HB7835
Lățimea teșiturii	0,25 mm
Grosime plăcuță E	2,38 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNHX 1102
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	2,3 mm
Pentru lățimea fantei $a_p$	4 mm

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare