

Garant**SNHX 1102 pe dreapta, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	218575 UNI
GTIN	4062406537968
Clasa articolului	21A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru a_e max.

Pentru prelucrarea unei baze plate a canalului, trebuie să se monteze pe suport plăcuțe pe stânga și pe dreapta. Pe partea orientată cu spatele la coadă se montează plăcuțele pe stânga.

Descriere tehnică

Categorie	HB7835
Tip	UNI
Lățimea teșiturii	0,25 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNHX 1102
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	2,3 mm
Pentru lățimea fantei a_p	4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare