



Disc de șlefuit în evantai POLIFAN-STRONG (ZA) pentru oțel, Ø 125 mm, Granulație: 40



Date comandă

Numărul de comandă	566322 40
GTIN	4007220777886
Clasa articolului	55P

Descriere

Execuție:

Disc de șlefuire în evantai pentru prelucrări solicitante.

Formă constructivă patentată cu **densitate mare a stratului**, ceea ce asigură o **rată mare de îndepărtare** și **durabilitate ridicată**.

Descriere tehnică

Descrierea formei	oblic
Ø găurii	22,23 mm
Ø discurilor	125 mm
Material abraziv	Corindon de zirconiu (ZA)
Prescurtare pentru material abraziv	ZA
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Optimizat pentru piesa de prelucrat	Oțel
Viteză periferică maximă	80 m/s

Tip produs

Disc de șlefuire în evantai

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	indicat în anumite condiții		
Ti	indicat în anumite condiții		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		