

**Garant****Suport pentru bare de strunjit cu schimbare rapidă pe stânga, Ø cozii DS:  
16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	268103 16
GTIN	4062406544256
Clasa articolului	21P

**Descriere****Execuție:**

Cu răcire internă și cu inel de transmitere a lichidului de răcire. Sistem precis de strângere pentru schimbarea rapidă a barei de strunjit, cu acuratețe a poziției și cu precizie de re poziționare.

**Descriere tehnică**

Lungimea totală L	120 mm
Înălțime H	2,8 mm
Șurub de strângere	269024 1
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	14 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	16 mm
Ø d	8 mm
Utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suporturi pentru strunjit

**Accesorii**

Șurub de fixare Tip 1

269024 1