

Garant

Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subțire, forma ADB, SK 40, Ø de strângere D1: 32mm

**Date comandă**

Numărul de comandă	302043 32
GTIN	4062406544379
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Concentricitate $\leq 3 \mu\text{m}$.**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**
- **Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.**

Aplicație:

Pentru găurire, alezare și finisare.

Accesorii opționale:

Șuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manșoanelor de reducere sunt disponibile la cerere.

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	80,5 mm
Ø de prindere D ₁	32 mm
L ₂	25,5 mm
Filet M	M16×1
Interval de reglaj V	10 mm

Ø exterior D	73 mm
Ø D ₂	63 mm
Lungime utilă L ₁	61,5 mm
Suport	SK 40
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică