


**Garant**

**Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurtă, subțire, forma ADB, SK 50, Ø de strângere D1: 16mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	302053 16
GTIN	4062406544393
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Concentricitate  $\leq 3 \mu\text{m}$ .**
- **Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.**
- **Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).**
- **Flexibilitate asigurată de utilizarea bușelor intermediare.**
- **Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.**

**Aplicație:**

Pentru găurire, alezare și finisare.

**Accesorii opționale:**

Șuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manșoanelor de reducere sunt disponibile la cerere.

Șurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308810 – 308830, Ref. 12; 20; 32: manșon de reducere Cod 302135 – 302187.

**Descriere tehnică**

L <sub>2</sub>	33 mm
Ø exterior D	49,5 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	16 mm
Filet M	M12×1

Lungime utilă L <sub>1</sub>	61,5 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Interval de reglaj V	10 mm
Lungime activă dimensiune A	80,5 mm
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină hidraulică