


Garant**Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subțiri, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 307513 6 |
| GTIN | 4062406544423 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- **Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.**
- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**

Aplicație:

- **Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).**
- **Pentru găurire, alezare și frezare.**

Accesorii opționale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|-------|
| Ø D ₂ | 26 mm |
| Interval de reglaj V | 10 mm |
| L ₂ | 24 mm |
| Ø de prindere D ₁ | 6 mm |
| L ₃ | 37 mm |
| Ø exterior D | 50 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Lungime activă dimensiune A | 70 mm |
| Filet M | M5 |
| Suport | HSK-A 63 |
| Normă pentru suport | DIN 69882-7 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |
| Forma | A |
| Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Gaură Balluffchip | da |
| Tip produs | Mandrină hidraulică |