


Garant**Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subțiri, HSK-A 63, Ø de strângere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307513 10
GTIN	4062406544447
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicație:

- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).
- Pentru găurire, alezare și frezare.

Accesorii opționale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descriere tehnică

L ₃	41 mm
Filet M	M8×1
Ø D ₂	30 mm
Ø exterior D	50 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Interval de reglaj V	10 mm

L ₂	35 mm
Lungime activă dimensiune A	80 mm
Suport	HSK-A 63
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

Accesorii

Ștergător pentru conuri cilindriceplastic Ø vârfului 10 mm	343720 10
--	-----------