


Garant**Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subțiri, HSK-A 100, Ø de strângere D1: 20mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 307523 20 |
| GTIN | 4062406544522 |
| Clasa articolului | 31A |

Descriere**Execuție:**

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicație:

- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).
- Pentru găurire, alezare și frezare.

Accesorii opționale:

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

Notă:

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Ø D ₂ | 42 mm |
| L ₂ | 59 mm |
| Reducție recomandată | 302155; 302160; 302165; 302150 |
| Ø de prindere D ₁ | 20 mm |
| Interval de reglaj V | 10 mm |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Filet M | M16×1 |
| Lungime activă dimensiune A | 105 mm |
| Ø exterior D | 50 mm |
| L ₃ | 48 mm |
| Suport | HSK-A 100 |
| Normă pentru suport | DIN 69882-7 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69882-7 |
| Forma | A |
| Răcire interioară | Da, cu max. 80 bari |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Gaură Balluffchip | da |
| Tip produs | Mandrină hidraulică |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 6 mm | 302160 6 |
| Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm | 302155 10 |
| Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 16 mm | 302160 16 |
| Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 4 mm | 302155 4 |
| Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 4 mm | 302160 4 |
| Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 14 mm | 302155 14 |
| | 302160 3 |

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 3 mm

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm

302155 12

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 8 mm

302155 8

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 12 mm

302160 12

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 14 mm

302160 14

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 10 mm

302160 10

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm

302155 16

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 8 mm

302160 8

Bucșe intermediare crestate cu etanșareetanșat Ø de strângere D1 5 mm

302160 5

Ștergător pentru conuri cilindriceplastic Ø vârfului 20 mm

343720 20

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 5 mm

302155 5

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 3 mm

302155 3

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm

302155 6