


**Garant****Dorn cu prindere hidraulică BASIC scurte, subțiri, HSK-A 100, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	307523 32
GTIN	4062406544539
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Ajustare axială pe lungime, interval de reglare 10 mm.
- Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

**Aplicație:**

- Rată înaltă de aşchiere (totuși fără aşchiere dificilă extremă).
- Pentru găurire, alezare și frezare.

**Accesorii opționale:**

Manșoane de reducere Cod 302135 - 302187, țeavă de lichid de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, ștergătoare cilindrice Cod 343720.

**Notă:**

Dimensiunea A = 200 mm se livrează la cerere!

**Descriere tehnică**

Filet M	M16×1
Interval de reglaj V	10 mm
Reducție recomandată	302175; 302180; 302177; 302187
Ø D <sub>2</sub>	63 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm

L <sub>3</sub>	60 mm
L <sub>2</sub>	62 mm
Lungime activă dimensiune A	110 mm
Ø exterior D	67 mm
Suport	HSK-A 100
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Forma	A
Răcire interioară	Da, cu max. 80 bari
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Gaură Balluffchip	da
Tip produs	Mandrină hidraulică

## Accesorii

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 6 mm	302175 6
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 25 mm	302175 25
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 16 mm	302175 16
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 18 mm	302175 18
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 12 mm	302175 12
Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire Ø de strângere D1 10 mm	302175 10
Ștergător pentru conuri cilindriceplastic Ø vârfului 32 mm	343720 32

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire  $\emptyset$  de strângere D1 20 mm

302175 20

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire  $\emptyset$  de strângere D1 14 mm

302175 14

Bucșe intermediare crestate cu răcirecu răcire  $\emptyset$  de strângere D1 8 mm

302175 8