

REGO-FIX▲**Bucșe elastice ER 40 Siguranță secuRgrip la deschidere, Ø de prindere d: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	309423 16
GTIN	2050002050068
Clasa articolului	33B

Descriere**Execuție:**

Bucșele elastice cu secuRgrip® prezintă în alezajul de prindere un contur similar filetului. Datorită folosirii inserției filetate în suprafața HB (Weldon) șlefuită a frezei, combinația freză + inserție filetată poate fi înfiletată în bucșa elastică, împiedicând astfel o extragere a sculei.

Complet călit și rectificat.

Este posibilă o presetare aproximativă a lungimii bucșei elastice prin intermediul șurubului integrat din partea de jos.

Descriere:

La prelucrarea pieselor scumpe, aveți la dispoziție o singură încercare pentru o execuție corectă. Modificările de lungime ca urmare a extragerii sculelor pot duce la distrugerii ale pieselor. Bucșele elastice ER oferă la frezare o siguranță maximă de deschidere.

Avantaj:

- **Lucrări sigure – 100% siguranță la deschidere a sculei.**
- **Durabilitate mai lungă.**
- **Efect de amortizare a vibrațiilor la bucșa elastică.**
- **Flexibilitate totală datorită sistemului cu bucșe elastice ER.**
- **Manevrare intuitivă, nu este necesară nicio modificare la mandrina pentru bucșe elastice.**

Aplicație:

Cu sistemul secuRgrip®, o mandrină obișnuită pentru bucșe elastice devine un universal cu siguranță la deschidere, care păstrează avantajele sistemului flexibil cu bucșe elastice ER.

Mai întâi, bușca elastică se înclichetează în piulița de strângere. Ulterior, freza se fixează prin înșurubare la lungimea dorită (dacă nu s-a realizat în prealabil, se strânge ușor șurubul de reglare a lungimii la freză).

Adaptat pentru:

Toate frezele din carbură cu suprafață Weldon standard.

Accesorii opționale:

Insertie filetată Cod 309426.

Notă:

Cuprinde doar diametrul nominal. Atenție la fixarea corectă în mandrină: când utilizați, de exemplu, în mandrine de prindere ultrascurte, scoateți șaiba de compensare a lungimii din partea inferioară a bușei elastice, dacă este necesar.

Descriere tehnică

Ø nominal de strângere d	16 mm
Standard	ISO 15488-B
Concentricitate	≤ 5 µm
Tip	cu siguranță la extragere
Ø exterior D	41 mm
Lungimea totală L	57,5 mm
Tip produs	Bușcă elastică