



Ceas comparator de precizie digital Millimes, Tip: 2000WI



Date comandă

Numărul de comandă	434671 2000WI
GTIN	4059192064310
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Ceas comparator de precizie digital cu precizia maximă a unui sistem inductiv de măsurare, la o rezoluție de 0,1 μm . Afișaj mare, cu contrast puternic și câmp de operare tactil, cu sensibilitate reglabilă. Alimentare cu tensiune prin acumulator integrat sau operare staționară cu alimentare cu tensiune prin cablu USB (durabilitatea acumulatorului este de până la 1 lună). Afișaj digital cu funcție TOL. Indicator al clasării valorii măsurate (bun/rebut/limită de avertizare sau de reprelucrare) cu semnale luminoase cu LED foarte clare (roșu / verde / galben). **Afișaj rotativ la 280°**. Interfață wi-fi integrată, fără fir.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Cablu USB de date și de încărcare Cod 498941 USB2 și alimentator pentru USB.

Accesorii opționale:

Cablu de date Digimatic Cod 498941 Ref. D2. Radioreceptor i-wi Cod 498912 STICK.

Descriere tehnică

Forță de măsurare	0,8 - 1 N
Serie	Millimess
Clasă de protecție IP	IP 64
Calibrarea	C3
Domeniu de măsurare	± 1 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Citire selecționabilă	0,0005 mm
Citire selecționabilă	0,005 mm
Citire selecționabilă	0,001 mm
Citire selecționabilă	0,01 mm
Citire selecționabilă	0,0002 mm
Citire selecționabilă	0,0001 mm
Citire selecționabilă	0,002 mm
Funcție statică de măsurare	da
Funcție dinamică de măsurare	nu
Interfață	Interfață USB
Interfață	MAHR Sistem radio i-wi
Interfață	Interfață USB
Înălțimea cifrelor	11,5 mm
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm)	± (0,2 + 0,5 x L) μm
Precizie la repetare fw	0,1 μm
Histerezis fu	0,3 μm
Citire comutabilă	mm / inch
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator de precizie

Servicii

CalibrareCeas comparator de precizie Tip FZ	023180 FZ
Calibrare DAkkSCeas comparator de precizie Tip FZ	023190 FZ