



Ceas comparator de precizie digital Millimes, Tip: 2001W



Date comandă

Numărul de comandă	434671 2001W
--------------------	--------------

GTIN	4059192064327
------	---------------

Clasa articolului	43A
-------------------	-----

Descriere

Execuție:

Ceas comparator de precizie digital cu precizia maximă a unui sistem inductiv de măsurare, la o rezoluție de 0,1 μm . Afișaj mare, cu contrast puternic și câmp de operare tactil, cu sensibilitate reglabilă. Alimentare cu tensiune prin acumulator integrat sau operare staționară cu alimentare cu tensiune prin cablu USB (durabilitatea acumulatorului este de până la 1 lună). Afișaj digital cu funcție TOL. Indicator al clasării valorii măsurate (bun/rebut/limită de avertizare sau de reprelucrare) cu semnale luminoase cu LED foarte clare (roșu / verde / galben). **Afișaj rotativ la 280°**. Suplimentar cu afișaj analogic.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Cablu USB de date și de încărcare Cod 498941 USB2 și alimentator pentru USB.

Accesorii opționale:

Cablu de date Digimatic Cod 498941 Ref. D2.

Descriere tehnică

Calibrarea	C3
Clasă de protecție IP	IP 64
Serie	Millimes
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Forță de măsurare	0,8 - 1 N
Domeniu de măsurare	± 1 mm
Citire selecționabilă	0,0002 mm
Citire selecționabilă	0,005 mm
Citire selecționabilă	0,0005 mm
Citire selecționabilă	0,01 mm
Citire selecționabilă	0,0001 mm
Citire selecționabilă	0,001 mm
Citire selecționabilă	0,002 mm
Funcție dinamică de măsurare	da
Funcție statică de măsurare	da
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață USB
Înălțimea cifrelor	9 mm
Eroare admisibilă (L = lungime de măsurare în mm)	± (0,2 + 0,5 x L) μm
Histerezis fu	0,3 μm
Precizie la repetare fw	0,1 μm
Citire comutabilă	mm / inch
Funcție Preset (presetare)	da
Tehnică de măsurare	digital
Tip produs	Ceas comparator de precizie

Servicii

Calibrare DAkkSCeas comparator de precizie Tip FZ	023190 FZ
CalibrareCeas comparator de precizie Tip FZ	023180 FZ

