

Garant

Portsculă cu strângere rapidă cu orificii ale canalului de răcire, SK 50 A = 120, Ø de strângere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	302308 12
GTIN	4062406544638
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- **Oțel rezistent la temperaturi înalte.**
- **Ref. 3 – -5 pentru carbură, de la Ref. 6 pentru HSS și carbură.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Cu RFID/gaură Balluffchip.**

Cu **orificii ale canalului de răcire (CCB)** și dop filetat cu care se pot închide. Orificii ale canalului de răcire la Ø de strângere D1: 3, 4 și 5 mm fără închidere.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică și toleranța h6. Recomandată pentru unitățile de fretare compactă inductive, de contact și cu aer cald.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308800, cheie de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835, extensii pentru mandrină cu fretare Cod 302410 – 302419. Unități de fretare, accesorii Cod 354210 – 354450, Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø exterior D	31,4 mm
Ø D ₂	24 mm
Lungime activă dimensiune A	120 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere

Ø de prindere D ₁	12 mm
Suport	SK 50 A = 120
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă – fretare

Accesorii

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Adaptor de răcire scurt4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 12-20 mm	354240 12-20
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
	302410 32/12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

Adaptor de răcire lung4,5° Pentru Ø de prindere 9,1-12 mm

354236 9,1-12

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50

308740 50

Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50

308660 50

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308785 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 3°, cu amortizare de vibrații Ø d / Ø D1 20/12 mm

302415 20/12

Unitate de răcire Tip CU1

354215 CU1

Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50

308610 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308650 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°cu șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 25/12 mm

302416 25/12

Suport de bază pentru portsculepentru SK pentru coadă conică SK 50

354225 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5°fără șurub de reglare pe lungime Ø d / Ø D1 32/12 mm

302416 32/12

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308790 50

Placă de ecranare pentru bobinăSU1 Pentru Ø de prindere 6-12 mm

354240 6-12

Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308760 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru
con ISO 50

308605 50