

Garant**Piuliță pentru bucă elastică tip ER pentru mandrina HiRunER cu bucă elastică, Pentru ER: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	309617 20
GTIN	4062406545048
Clasa articolului	31Z

Descriere**Execuție:**

Filetul și conul sunt rectificat dintr-o prindere pentru cea mai înaltă precizie a concentricității. Suprafață cu strat anti-alunecare, sprijinită pe rulmenți. Coeficient de frecare mai mic, forțe de strângere mai mari.

Adaptat pentru :

Mandrină de precizie pentru buce elastice tip ER Cod 300642; 300643; 302843; 302844; 305523; 305524.

Accesorii opționale:

Cheie de strângere ER, Cod 309680 – 309740.

Cheie fixă simplă (pentru Ref. 16), Cod 613300 Ref. 25.

Notă:

Mandrina și piulița de strângere sunt echilibrate separat!

Calitatea echilibrării G la turația: G 2,5 la 25000 min⁻¹

Lungimea totală L: 22,6 mm

Ø exterior D: 38 mm

Filet: M28×1

Moment maxim de strângere: 80 Nm

Descriere tehnică

Filet	M28×1
Ø exterior D	38 mm
Pentru ER	20 mm
Lungimea totală L	22,6 mm
Moment maxim de strângere	80 Nm
Standard	DIN 6499 D
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Tip produs	Piuliță de strângere