

**BENNING****Multimetru, Denumirea producătorului: MM10-PV****Date comandă**

Numărul de comandă	473300 MM10-PV
GTIN	4014651440890
Clasa articolului	47A

**Descriere****Execuție:**

Carcasă de plastic robustă cu afișaj LCD în format mare 3.1/2 inch, 4 inch sau 4.3/4 inch.

**Aplicație:**

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranță ridicată și alte funcții suplimentare. Pentru măsurători precise și sigure la instalațiile fotovoltaice și la aplicațiile cu tensiuni înalte de sistem din industrie, pentru manufactură și servicii. Înregistrator de date, memorie, bluetooth, aplicație, funcție AutoV de identificare automată a curentului, LoZ și filtru low-pass (HFR).

**Standard:**

**IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).**

**Livrare:**

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecție, instrucțiuni de utilizare. Senzor de temperatură cu sârmă, cadru de protecție din cauciuc, cleme gură-de-crocodil, adaptor de măsurare TA PV.

**Descriere tehnică**

Curent alternativ CA	1 mA – 10 A
Categorie de supratensiune	CAT III 1000 V

Categorie de supratensiune	CAT IV 600 V
Procedeu de măsurare	TRUE RMS
Rezistență	0,1 $\Omega$ – 40 M $\Omega$
Interfață	Interfață Bluetooth
Interfață	Interfață USB
Senzor de tensiune (fără contact)	da
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081555 LR6
Număr de baterii incluse	2
Funcție de memorare	HOLD, MAX / MIN
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tensiune alternativă CA	0,1 mV – 1500 V
Verificare a continuității circuitelor	da
Domeniu de afișare	6000
Capacitate	1 nF – 10 mF
Temperatură	-40 - 400 °C
Curent continuu CC	1 mA – 10 A
Tensiune continuă CC	0,1 mV – 2000 V
Frecvență	0,01 Hz – 100 kHz
Calibrarea	I7
Calibrarea	I3
Verificarea diodelor	da
Precizie de bază	0,5 %
Denumirea producătorului	MM10-PV
Materialul carcasei	Plastic
Tip produs	Multimetru

## Servicii

CalibrareMultimetru digital Număr de zecimale 3	027000 3
Calibrare DAkkSMultimetru digital Număr de zecimale 3	027010 3

Calibrare Sensor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027520 A
Calibrare DAkkS Sensor de temperatură cu / fără aparat de afișare Tip A	027540 A

### Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR6	081561 LR6
--	------------