

**Garant****Mandrină pentru buçe elastice tip ER ultrascurte, SK 50, pentru dimensiuni de buçe elastice ER: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	300446 40
GTIN	4062406545376
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Conul exterior și cel interior sunt rectificate. **Varianta ultrascurtă cu piuliță de strângere de precizie interioară.** Recomandat cel mai bine în spații de lucru strâmte, stabilitate crescută.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice conform DIN 6499-Forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere ER (interioară).

**Accesorii opționale:**

Bucșe elastice ER Cod 308941 – 309448, șurub de tragere tîretă (PS) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820 – 308835.

**Notă:**

Piuliță de strângere compatibilă Cod 309621.

Strategie de așchiere: HSC

Lungime activă dimensiune A: 29 mm

Ø exterior D: 50 mm

**Descriere tehnică**

Ø exterior D	50 mm
Pentru buçe elastice tip ER	40 mm

Lungime activă dimensiune A	29 mm
cheie cu dinte recomandată Cod 628400	45/50
Suport	SK 50
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică