

**Adeziv din 2 componente, ID producător: DP190****Date comandă**

Numărul de comandă	083374 DP190
GTIN	4054596677234
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

Adeziv elastic-vâscos din 2 componente pentru îmbinări solide de durată, asigură o prelucrare rapidă și ușoară. Se întărește la temperatura încăperii.

Aplicație:

Utilizați pistolul de dozare manuală Cod 083373 Ref. PISTOLE împreună cu pistonul de avans Cod 083375 Ref. KOLBEN3 și tuburile capilare de amestec Cod 083383 Ref. MIXER.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	DP190
Rezistența la forfecare prin întindere	18 N/mm ²
Densitate	1,3 g/cm ³
Temperatură de procesare	20 - 25 °C
Vâscozitate dinamică	60000 mPas
Rezistența manuală după	480 min

Fișă de date

Rezistența la funcționare conform	360 min
Forma	lichid
Culoarea	gri
recomandat pentru material	lemn
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Plastic
Temperatură de depozitare	15 - 25 °C
Valabilitate de la data producției	15 lună
Duritate conform Shore A	35
Bază chimică	Rășină epoxidică
Cantitate de umplere	50 g
Intervalul de temperatură	-55 - 80 °C
rezistent la șocuri și vibrații	nu
Rezistență la suprapunere	17,6 N/mm ²
Tip produs	Adeziv din două componente