



Mandrină pentru bucă elastică ER, HSK-A 63 lung, pentru dimensiuni de buce elastice ER: 20



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 305397 20 |
| GTIN | 4062406545420 |
| Clasa articolului | 32A |

Descriere

Execuție:

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice ER conform DIN 6499 – forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucă elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Lungime activă dimensiune A | 100 mm |
| Suport | HSK-A 63 lung |
| Normă pentru suport | DIN 69882-6 |
| Normă pentru suport | ISO 12164-1 |
| Normă pentru suport | DIN 69893 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Forma | A |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 6,3 la 20000 min ⁻¹ |
| Concentricitate | ≤ 3 μm |
| Strategie de așchiere | HSC |
| Gaură Balluffchip | da |
| Tip produs | Mandrină cu bucușă elastică |