

HOLEX**Portsculă pentru freză cu alezaj cu orificiu al canalului de răcire, HSK-A 63 A = 100, Ø dornului d1: 40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	306557 40
GTIN	4062406545475
Clasa articolului	32A

Descriere**Execuție:**

- Ø de strângere 40 cu 4 găuri filetate pentru prinderea capetelor de freză conform DIN 2079.
- Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.
- Suprafață de contact a manșonului mărită.
- Suprafețele de antrenare HSK sunt rectificat.

Cu orificii ale canalului de răcire.

Aplicație:

Pentru fixarea frezelor cu canal transversal.

Livrare:

Inclusiv șurub de fixare a frezei.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, cheie specială Cod 309840.

Descriere tehnică

Ø dornului d ₁	40 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	27 mm
Ø exterior D	89 mm

Șurub de schimb pentru fixarea frezei, Cod 309860 / 309861	40
cheie specială recomandată Cod 309840	40
Ø de prindere D ₁	40 mm
Suport	HSK-A 63 A = 100
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69882-7
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Forma	A
Orificiu pentru canalul de răcire	Fără posibilitate de închidere
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie tubulară pentru conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 40	309890 40
Conductă de răcire HSK Pentru portscule cu fixare tip HSK 40	309880 40
Cheie specială Pentru Ø dornului 40 mm	309840 40
Șurub de fixare a frezei Pentru Ø dornului 40 mm	309860 40