

**Adeziv pulverizabil PE, PP, Conținut: 500ml****Date comandă**

Numărul de comandă	083399 500
GTIN	5900422098553
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

O apăsare cu degetul este suficientă - Forță de aderență de la suprafețe de hârtie până la cele metalice. 3M Adezivi de pulverizare pentru uz industrial reprezintă un ajutor rapid, practic și eficient la montaj.

Descriere tehnică

Rezistența manuală după	10 min
Punct de aprindere	-55 °C
Marcare substanțe periculoase	GHS02: Flacără
Marcare substanțe periculoase	GHS09: Mediu
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Forma	Doză de spray
Valabilitate de la data producției	15 lună
Bază chimică	Elastomer

Fișă de date

Densitate	0,71 g/cm ³
recomandat pentru material	plastic
Culoarea	alb
Distanță pulverizare	20 cm
Timp de aderență	1 min
Cantitate de umplere	500 ml
Temperatură de depozitare	15 - 25 °C
Tip produs	Adeziv pulverizabil