

3M**Bandă adezivă VHB™, gri, Lățime × lungime (mm×m): 19X11****Date comandă**

Numărul de comandă	083786 19X11
GTIN	4054596823778
Clasa articolului	08M

Descriere**Execuție:**

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB) pentru legături puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistență înaltă la temperatură, intemperii, UV și solvenți. Funcție de etanșare excelentă, cu amortizare a vibrațiilor.

3M™ GPH-110GF constă dintr-un miez de spumă adaptabil și cu mare rezistență la temperaturi înalte. Servește la realizarea rapidă și simplă a unei îmbinări puternice și durabile.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.

La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi și lungimi.

Descriere tehnică

Culoarea	gri
Rezistent la temperaturi de până la	150 - 230 °C
Grosime	1,1 mm
umiditate depozitare	40 - 65 %
Adeziv	Acrilat
Temperatură de depozitare	16 - 25 °C
durabilitate minimă	24 lună

Tip de bandă adezivă	cu două tășuri
Denumirea producătorului	GPH-110GF
Materialul acoperirii	Film PE siliconizat
Lățime	19 mm
Lungime	11 m
Forță de lipire pe oțel	3,7 N/mm
Caracteristici nume produs	gri
Tip produs	Bandă adezivă