

**Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch cu extractor QuickRelease, Tip: 3/8****Date comandă**

Numărul de comandă	635155 3/8
GTIN	4018754235919
Clasa articolului	63A

**Descriere****Execuție:**

Cu extractor și pârghie de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 4,5°.

**Standard:**

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

**Material:**

Oțel aliat cu crom, cromat.

**Adaptat pentru :**

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Număr de dinți: 80

**Descriere tehnică**

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	193 mm
Număr de dinți	80
Unghi de lucru	4,5 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

