



Clichet de precizie reversibil, 3/8 inch, Tip: 3/8



Date comandă

Numărul de comandă	635150 3/8
GTIN	
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cu disc de comutare pentru funcționare pe dreapta și pe stânga, unghi de lucru la 6°.

Standard:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 10** mit federnder Kugel, für Innenvierkante nach **DIN 3120-C 10** mit Rillen.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Adaptat pentru :

Chei tubulare acționate manual.

Pătrat de antrenare: 3/8 inch

Număr de dinți: 60

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	3/8 inch
Lungimea totală	194 mm
Număr de dinți	60
Unghi de lucru	6 grad
Material	Oțel aliat cu crom
Suprafață	cromat
Tip produs	Clichet

