

**Garant****DCGW 04T001, BU7220, Modelul muchiilor așchietoare: G****Date comandă**

Numărul de comandă	265426 G
GTIN	4062406545802
Clasa articolului	21H

**Descriere****Execuție:**

Echipare cu 2 tășuri.

Rază la colț: 0,1 mm

Categorie: BU7220

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,03 - 0,12 mmAvans  $f$ : 0,04 - 0,12 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 160 m/min

Modelul muchiilor așchietoare: G

**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 160 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGW 04T001
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de tăiere $a_p$	0,03 - 0,12 mm
Rază la colț	0,1 mm

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Modelul muchiilor așchietoare	G
Materialul sculei	CBN
Avans f	0,04 - 0,12 mm/rot
Categorie	BU7220
Caracteristici nume produs	BU7220
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Uscat	recomandat		