



Cheie dinamometrică cu adaptor cu clichet reversibil, Momentul maxim: 300Nm



Date comandă

Numărul de comandă	657105 300
GTIN	2050002057593
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țeavă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Cu **adaptor cu clichet reversibil**. Unități de măsură: Nm, lbfft.

Funcționare:

Prin utilizarea cheii este atinsă valoarea presetată, cheia este comutată pe „semnalizare” (sonoră și tactilă) și poate fi utilizată din nou imediat.

Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Date de utilizare:

Legendă pentru desen și formulă:

l_1 = lungimea pârgheii fără cap atașabil

l_2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

l_3 = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

l_4 = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

T_1 = moment de rotație care trebuie setat

T_2 = moment de rotație specificat

Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

Descriere tehnică

Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Greutate	1702 g
Datele pot fi protocolate	nu
Feedback	de declanșare
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Momentul maxim	300 Nm
Intervalul momentului de torsiune	50 - 220 lbfft
Procedeu de măsurare	Moment
Calibrarea	O1
Standard	DIN EN ISO 6789
Tehnică de măsurare	mecanic
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [L ₃]	500 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Citire comutabilă	Nm
Lungimea totală L	565 mm
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	10 Nm
Intervalul momentului de torsiune	60 - 300 Nm

Afișaj	analog
Lungimea pârgheii fără capăt atașabil [I ₁]	475 mm
Semnal de declanșare	tactil
Semnal de declanșare	acustic
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [I ₂]	25 mm
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400

Accesorii

Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657582 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4HD inch	657600 2-3/4HD
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 2	657212 2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 4	657211 4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657600 2-1/2

Cursor verde pentru cheia dinamometrică Tip 2	657213 2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657700 2-3/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657600 2-3/4
Adaptor cu clichet reversibil cu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657590 2-1/2
Cheie dinamometrică fără cap atașabil Momentul maxim 300 Nm	657215 300
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 4	657212 4