



Cheie inelară, Deschiderea cheii: 24mm



Date comandă

Numărul de comandă	613800 24
GTIN	4013288218858
Clasa articolului	63F

Descriere

Execuție:

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii.

Deosebit de potrivit pentru spațiile înguste. Combinația dintre falca pivotantă la 7,5° și geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde șurubul la fiecare 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 613600

Descriere tehnică

Înălțime maximă inel $h_{2\max}$	16 mm
Lungime cheie L	280 mm
Deschiderea cheii	24 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă cioc h1	12 mm
Denumirea producătorului	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă