

**Cheie inelară, Deschiderea cheii: 5,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	613800 5,5
GTIN	4013288219039
Clasa articolului	63F

Descriere**Execuție:**

Forjat în matriță. Cu deschidere cu toleranță restrânsă a cheii. Deosebit de potrivit pentru spațiile înguste. Combinația dintre falca pivotantă la 7,5° și geometria dodecagonală dublează punctele de fixare. Unghiul mic de întoarcere în falcă prinde șurubul la fiecare 15°.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Oțel crom-molibden, cromat mat.

Notă:

ATENȚIE!

Există, de asemenea, o alternativă de la GARANT pentru acest produs!

Număr recomandat de produs: 613600

Descriere tehnică

Deschiderea cheii	5,5 mm
Înălțime maximă cioc h1	4 mm
Dimensiuni deschidere chei	metric
Înălțime maximă inel h _{2max}	6 mm
Lungime cheie L	100 mm
Denumirea producătorului	6003 Joker
Standard	DIN 3113 A

Standard	ISO 3318
Standard	ISO 7738
Proces producție	forjat în matriță
Material	Oțel crom-molibden
Suprafață	cromat mat
Tip produs	Cheie reglabilă