



## Cheie dinamometrică cu cap atașabil pătrat, Momentul maxim: 300Nm



### Date comandă

Numărul de comandă	657205 300
GTIN	2050002057609
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

Cheie dinamometrică robustă, compactă, cu un singur braț, prereglabilă conform scalei și cu declanșare automată. Precizia este menținută după sute de mii de strângeri, deoarece toate piesele de uzură sunt din material de calitate, iar rigla flexibilă este încărcată doar pentru scurt timp în timpul lucrului. Carcasă și mâner din țevă robustă dreptunghiulară. Scale reglabile ulterior. **Strângere spre stânga prin împingere prin canalul de antrenare.**

Cu **cap atașabil pătrat**. **Unități de măsură:** Nm, lbfft.

#### Funcționare:

**Reglare:** Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

Reglare rapidă a momentului cu butonul glisant. Valoarea reglată este menținută prin intermediul tastei de blocare de pe mâner.

#### Aplicație:

Întrucât momentul poate fi schimbat foarte repede, este recomandată pentru reparații și serii mici.

#### Standard:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Date de utilizare:

##### Legendă pentru desen și formulă:

$l_1$  = lungimea pârgheii fără cap atașabil

$l_2$  = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică

$l_3$  = lungimea pârgheii, inclusiv măsură fixă de calibrare

$l_4$  = măsură fixă a capului atașabil

L = lungimea totală a sculei

$T_1$  = moment de rotație care trebuie setat

$T_2$  = moment de rotație specificat

#### Notă:

Precizia de măsurare garantată a momentului este obținută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.

## Descriere tehnică

Sculă interschimbabilă	Cap atașabil
Feedback	de declanșare
Adaptor pentru capul atașabil	14×18 mm
Lungimea pârghiei fără capăt atașabil [I <sub>1</sub> ]	475 mm
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere	±4 %
Setarea valorii de declanșare	cu scală de reglare
Principiu de declanșare	declanșare mecanică scurtă
Semnal de declanșare	tactil
Semnal de declanșare	acustic
Serie	MANOSKOP® 730 Quick
Formă de conectare	pentru scule atașabile în locaș (prindere rectangulară)
Datele pot fi protocolate	nu
Calibrarea	O1
Standard	DIN EN ISO 6789
Procedeu de măsurare	Moment
Direcția de strângere	Strângere la dreapta și la stânga
Greutate	1605 g
Diviziunea scalei, 1 diviziune =	10 Nm
Lungimea totală L	560 mm
Certificat de verificare	Certificat de etalonare al producătorului
Lungimea pârghiei inclusiv măsură fixă de calibrare [I <sub>3</sub> ]	500 mm
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Tehnică de măsurare	mecanic
Intervalul momentului de torsiune	60 - 300 Nm
Intervalul momentului de torsiune	50 - 220 lbfft
Ajustabilitatea valorii de declanșare	reglabil

Afișaj	analog
Momentul maxim	300 Nm
Citire comutabilă	Nm
Măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică [L <sub>2</sub> ]	25 mm
Funcție îndoire	nu
Funcție Slipper	nu
QuickRelease/ funcție comutare rapidă	nu
Indicator mobil	nu
Tip produs	Cheie dinamometrică

## Servicii

Calibrare DAkkSCheie dinamometrică Moment de torsiune maxim 1000 Nm	020020 1000
CalibrareCheie dinamometrică Momentul maxim 400 Nm	020010 400

## Accesorii

Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657600 2-3/4
Adaptor cu clichet reversibilcu extractor QuickRelease Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657590 2-1/2
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 3	657211 3
Cursor verde pentru cheia dinamometrică Tip 2	657213 2
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 2	657212 2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657700 2-3/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-3/4HD inch	657600 2-3/4HD
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-3/4 inch	657630 2-3/4
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657600 2-1/2
Adaptor cu clichet reversibil Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657582 2-1/2

Adaptor cu clichet Pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657620 2-1/2
Adaptor cu clichet Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657630 2-1/2
Cap atașabil pătrat Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657700 2-1/2
Adaptor cu clichet cu extractor Tip pătrat de antrenare 2-1/2 inch	657580 2-1/2
Mâner de schimb pentru chei dinamometrice Tip 4	657211 4
Cheie dinamometrică fără cap atașabil Momentul maxim 300 Nm	657215 300
Fereastra gradată pentru cheie dinamometrică Tip 4	657212 4