



## Aspirare fum de sudură Easy Arm 1, Numărul de filtre/ brațe: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	082303 1
GTIN	4003008095326
Clasa articolului	04K

### Descriere

#### Execuție:

Indicator vizual și sonor pentru schimbarea filtrului. Filtru cu construcție similară pentru EASY ARM 1 și EASY ARM 2. Interfață pentru conectarea stațiilor de lipit i-CON.

Performanță mare de aspirare – Filtrare eficientă – Funcționare silențioasă. Filtrarea aerului de proces în 3 etape:

- **Prefiltru pentru praf și particule mai mari.**
- **Filtru combinat pentru microparticule.**
- **Filtrul de cărbune activ reține gazele toxice.**

Montajul sistemului se face cu ajutorul suportului adecvat pentru masă. Accesoriile precum brațele și duzele de aspirație le găsiți în magazinul online la Cod 082306 – 082313.

caracteristică electrostatică: EGB/ESD

### Descriere tehnică

Volum de aspirare per braț	110 m <sup>2</sup> /h
Tensiune de rețea	100 - 240 V
Greutate	7,5 kg
Lățimea totală	255 mm

Frecvență de rețea	50 Hz
Lungimea totală	255 mm
Înălțimea totală	470 mm
Putere absorbită	40 W
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Sistem aspirare

## Accesorii

Braț de aspirație cu articulație Omniflex Tip 1	082310 1
Filtru combi complet Tip 1	082306 1
Duză de aspirație rectangulară Tip 1	082312 1
Braț de aspirație cu articulație pentru montajul pe masă Highflex Tip 1	082308 1
Duză de aspirație Plus Tip 1	082313 1
Braț de aspirație cu articulație Omniflex Tip 1	082311 1
Braț de aspirație Highflex Tip 1	082309 1
Prefiltru Tip 1	082307 1
Pre-filtru G4 PU 4 buc.	OCA10-1002/04
Filtru combinat complet	OCA10-1001