

Garant GRIDLINE

**Dulap de bază cu perete despărțitor și sertare uși batante din tablă masivă,
Tip: 2000-2****Date comandă**

Numărul de comandă	940102 2000-2
GTIN	4062406565213
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap 40x20G echipat cu perete despărțitor central și sertare cu adâncime 16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietore cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Înălțime frontală sertare 125 mm. Perete despărțitor central suspendat cu 9×9 mm într-o grilă de 37 mm, cu 2 rafturi fixe și 4 rafturi reglabile pe înălțime. Capacitatea portantă a peretelui despărțitor central suspendat sau a compartimentelor suspendate: 200 kg.

Echipare:

Număr rafturi de depozitare lățime 20G: 6

Număr rafturi de depozitare lățime 40G: 1

Număr sertare 16x16G: 2

Număr sertare 36x16G: 1

Livrare:

Dulap cu perete despărțitor, cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Latura frontală a dulapului	ușă batantă din tablă masivă
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	16
Lățimea utilă a sertarelor în G	36
Poziționarea mânerului	central
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
ComfortClose	nu
Lățime	1000 mm
Adâncime în G	20
Adâncime	500 mm
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Înălțime	2000 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Înălțimea utilă	1845 mm
Greutate	142 kg
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Lățime în G	40
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază
Tip produs	Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 20	940550 20
Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11	914226 GP11
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940640 125
Raft de depozitare pentru lățimea dulapului / compartimentului în G 40	940550 40
Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime frontală a sertarului 125 mm	940642 125