



Aspirare fum de sudură Easy Arm 2, Numărul de filtre/ brațe: 2



Date comandă

Numărul de comandă	082304 2
GTIN	4003008095333
Clasa articolului	04K

Descriere

Execuție:

Indicator vizual și sonor pentru schimbarea filtrului. Filtru cu construcție similară pentru EASY ARM 1 și EASY ARM 2. Interfață pentru conectarea stațiilor de lipit i-CON.

Performanță mare de aspirare – Filtrare eficientă – Funcționare silențioasă. Filtrarea aerului de proces în 3 etape:

- **Prefiltru pentru praf și particule mai mari.**
- **Filtru combinat pentru microparticule.**
- **Filtrul de cărbune activ reține gazele toxice.**

Montajul sistemului se face cu ajutorul suportului adecvat pentru masă. Accesoriile precum brațele și duzele de aspirație le găsiți în magazinul online la Cod 082306 – 082313.

Puterea de aspirare este setată la sistem în mod individual pentru fiecare braț de aspirație, prin apăsare pe buton.

caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Descriere tehnică

Volum de aspirare per braț	110 m ² /h
Lățimea totală	255 mm
Tensiune de rețea	100 - 240 V
Înălțimea totală	470 mm

Lungimea totală	490 mm
Greutate	15 kg
Frecvență de rețea	50 - 60 Hz
Putere absorbită	80 W
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Tip produs	Sistem aspirare

Accesorii

Filtru combi complet Tip 1	082306 1
Braț de aspirație cu articulație Omniflex Tip 1	082311 1
Braț de aspirație cu articulație pentru montajul pe masă Highflex Tip 1	082308 1
Braț de aspirație Highflex Tip 1	082309 1
Prefiltru Tip 1	082307 1
Duză de aspirație Plus Tip 1	082313 1
Braț de aspirație cu articulație Omniflex Tip 1	082310 1
Duză de aspirație rectangulară Tip 1	082312 1
Filtru combinat complet	OCA10-1001
Pre-filtru G4 PU 4 buc.	OCA10-1002/04