

Garant GRIDLINE

Dulap de bază cu perete despărțitor și sertare uși batante cu geam, Tip: 2000-1**Date comandă**

Numărul de comandă	940104 2000-1
GTIN	4062406561185
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap 40x20G echipat cu perete despărțitor central și sertare cu adâncime 16G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Ușile batante sunt întărite în partea interioară și se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. **Soclu de nivelare** la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităților podelei. Înălțime frontală sertare 125 mm. Perete despărțitor central suspendat cu 9×9 mm într-o grilă de 37 mm, cu un raft fix și 2 rafturi reglabile pe înălțime. Capacitatea portantă a peretelui despărțitor central suspendat sau a compartimentului suspendat: 200 kg.

Echipare:

Număr rafturi de depozitare lățime 20G: 3

Număr rafturi de depozitare lățime 40G: 1

Număr sertare 16x16G: 1

Număr sertare 36x16G: 2

Livrare:

Dulap cu perete despărțitor, cu rafturi de depozitare și sertare incluse.

Culoare:Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, uși și părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016 **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Rafturile și accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501 – 940710 și în Grupa 95.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Adâncime în G	20
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Lățime în G	40
Adâncime utilă sertare	400 mm
Lățime	1000 mm
Poziționarea mânerului	central
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafață per raft (pe metal)	100 kg
Latura frontală a dulapului	ușă batantă cu geam
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
ComfortClose	nu
Greutate	145 kg
Înălțime	2000 mm
Înălțimea utilă	1845 mm
Adâncime	500 mm
Sistem electronic de închidere – convertibil	da
Adâncimea utilă a sertarelor în G	16
Hoffmann Intervale între panourile perforate	9×9 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Unghi de deschidere a ușii	250 grad
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Încuietore cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modelul dulapului	Dulap de bază

Tip produs

Dulap cu rafturi de depozitare

Accesorii

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 40

940550 40

Raft de depozitare pentru lățimea dulapului /
compartimentului în G 20

940550 20

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 20G Înălțime
frontală a sertarului 125 mm

940640 125

Mâner de împingere pentru GridLine Tip GP11

914226 GP11

Sertar pentru dulapuri cu uși batante, lățime 40G Înălțime
frontală a sertarului 125 mm

940642 125