

HEDI

Lampă de mașină, Tip: 9LED-24V



Date comandă

Numărul de comandă	081303 9LED-24V
GTIN	4003644016709
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m.

Toate lămpile HEDI® pentru mașini / pentru spațiul de lucru se execută în producția de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat și cu 4 șuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.

Lampă de mașină, apreciată de utilizatori, cu cap extrem de robust, etanșă la stropirea cu apă și la praf, pentru utilizarea profesională în medii de lucru dificile sau pentru utilizarea pe și în mașini. Protejat la interferențe radio conform DIN EN 62493.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Tensiune nominală	24 V
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Flux luminos	1140 lm

Putere de iluminare	12 W
Zonă ATEX	nu există
Clasă de protecție IP	IP 64
Unghi fix de distribuție a luminii	60 grad
Focalizare lumină	con de lumină focalizat
Tip produs	Lampă de mașină