

HEDI

Lampă de mașină, Tip: 6LED



Date comandă

Numărul de comandă	081301 6LED
GTIN	4003644000111
Clasa articolului	08B

Descriere

Execuție:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m.

Toate lămpile HEDI® pentru mașini / pentru spațiul de lucru se execută în producția de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat și cu 4 șuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.

Lămpi clasice de mașină în variantă cu fascicul lat. Cap de lampă rotativ cu 340° și rabatabil prin intermediul articulației sferice. Corpuri de iluminat schimbabile incluse.

Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu $\varnothing < 12$ mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

Descriere tehnică

Putere de iluminare	7 W
Zonă ATEX	nu există
Culoarea luminii	alb rece

Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 20
Putere absorbită	7 W
Temperatură de culoare	6500 K
Flux luminos	621 lm
Corpuri de iluminat	LED
Tip produs	Lampă de mașină