

## HEDI

### Lampă de mașină, Tip: 3LED



#### Date comandă

Numărul de comandă	081301 3LED
GTIN	4003644014941
Clasa articolului	08B

#### Descriere

##### Execuție:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m.

Toate lămpile HEDI® pentru mașini / pentru spațiul de lucru se execută în producția de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat și cu 4 șuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.

Lămpi clasice de mașină în variantă cu fascicul lat. Cap de lampă rotativ cu 340° și rabatabil prin intermediul articulației sferice. Corpuri de iluminat schimbabile incluse.

##### Funcționare:

IP20: Există protecție la introducerea de corpuri străine cu  $\varnothing < 12$  mm, dar trebuie evitată totuși atingerea și în plus, nu prezintă niciun fel de protecție la apă.

#### Descriere tehnică

Flux luminos	480 lm
Culoarea luminii	alb rece
Corpuri de iluminat	LED

Putere de iluminare	5,5 W
Zonă ATEX	nu există
Temperatură de culoare	6500 K
Putere absorbită	5,5 W
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Clasă de protecție IP	IP 20
Tip produs	Lampă de mașină