


Garant**Plăcuță amovibilă pentru raze, HB225, Tip / rază R: 16/1****Date comandă**

Numărul de comandă	231527 16/1
GTIN	4062406565541
Clasa articolului	21Y

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile de raze cu 2 tășuri.

Aplicație:

Pentru raze convexe la \varnothing exterior sau în alezaje.

Adaptat pentru:

Cod 231500 Ref. 16

X: 2,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 2,51 mm

Descriere tehnică

X	2,75 mm
Y	1,5 mm
L	11,11 mm
Rază R	1 mm
S	3,97 mm

Tip	161
Strat de acoperire	TiAlN
Numărul de schimbări / tăișuri	2
Z	2,51 mm
Categorie	HB225
Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	250 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	250 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	250 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	65 m/min	S
GG(G)	recomandat	110 m/min	K
CuZn	recomandat	250 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		