


Garant**Plăcuță amovibilă pentru raze, HB225, Tip / rază R: 16/2****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 231527 16/2 |
| GTIN | 4062406565565 |
| Clasa articolului | 21Y |

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile de raze cu 2 tășuri.

Aplicație:

Pentru raze convexe la \varnothing exterior sau în alezaje.

Adaptat pentru:

Cod 231500 Ref. 16

X: 3,75 mm

Y: 1,5 mm

Z: 3,5 mm

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|----------|
| L | 11,11 mm |
| X | 3,75 mm |
| S | 3,97 mm |
| Strat de acoperire | TiAlN |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Tip | 16 |
| Z | 3,5 mm |
| Rază R | 2 mm |
| Y | 1,5 mm |
| Categorie | HB225 |
| Materialul sculei | Carbura |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru găurire |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu Termo Pl | recomandat | 250 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | 250 m/min | N |
| Alu > 10% Si | recomandat | 250 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 200 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 150 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | 150 m/min | P |
| Oțel < 1100 N/mm ² | recomandat | 150 m/min | P |
| Oțel < 1400 N/mm ² | recomandat | 150 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | 90 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | recomandat | 80 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | recomandat | 65 m/min | S |
| GG(G) | recomandat | 110 m/min | K |
| CuZn | recomandat | 250 m/min | N |
| Umiditate maximă | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |