

Mahr**Dispozitiv compact de măsurat lungimea Millimar C 1200, Tip: 1200T****Date comandă**

Numărul de comandă	434707 1200T
GTIN	4059192062002
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Carcasă compactă cu ecran TFT color, cu contrast puternic, cu rezoluție mare. Racord pentru 1 palpator inductiv. Afișaj înclinabil fără trepte pentru unghi de vizualizare optim. Sens de măsurare reversibil. Alimentare de la rețea sau cu baterii.

Funcționare:

- **Funcții de măsurare dinamice: Max, Min, Max-Min.**
- **Centrarea afișajului în mijlocul limitelor de toleranțe.**
- **Blocare cu parolă pentru meniu.**

Aplicație:

Ca afișaj pentru palpatorul inductiv compatibil pentru sarcini simple de măsurare (+ A, – A). Ideal pentru utilizare staționară și mobilă în atelier și producție. Pentru palpator inductiv cu compatibilitate Tesa.

Livrare:

Inclusiv bloc de alimentare pentru rețea (115–230 V, 50–60 Hz).

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498938.

Descriere tehnică

Înălțime	170 mm
Scală reglabilă	0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 μm
Lățime	130 mm
Alimentare cu energie	Cu baterii
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Domeniu de măsurare	± 3 până la $\pm 5000 \mu\text{m}$
Lungime	150 mm
Greutate	1 kg
Rezoluție maximă	0,1 μm
Compatibilitate	Tesa
Afișaj	digital
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață Digimatic
Tip produs	Aparat de afișare

Accesorii

Palpator inductiv de lungime Tip 2004M	434760 2004M
Palpator inductiv de lungime conectabil Tip 1300TA	434750 1300TA
Palpator inductiv de lungime conectabil Tip 1300MA	434750 1300MA
Cablu de conectare Tip USB2	498938 USB2
Palpator inductiv de lungime Tip 2004T	434760 2004T
Cablu de conectare Tip R2	498938 R2
Cablu de conectare Tip D2	498938 D2